

Đầu nối nhanh
CK-1/2-PK-9
Số bộ phận: 546069

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	9 mm
Loại đệm kín trên ngông vận vít	Vòng đệm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài G1/2
Cổng nối khí nén 2	cho núm cắm bên Ø trong 9 mm với đai ốc
Vật liệu vỏ	Nhôm anốt hóa