

Mô đun cài điểm đặt
MPZ-1-24DC-SGH-6-SW
Số bộ phận: 546224

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hiển thị điểm đặt hoạt động	Đèn LED màu vàng
Chỉ báo sẵn sàng	LED xanh lá
Dải điện áp hoạt động DC	20 V...30 V
Trở kháng đầu vào của đầu vào giá trị định mức bên ngoài	thường là 100 kOhm
Đầu vào điểm đặt điện trở đầu vào	3 kOhm
điện áp đầu ra có thể chỉnh	0 V...10 V
Mức tiêu thụ năng lượng ở 24 VDC	1.5 W
Dòng điện đầu ra tối đa	27 mA
Dao động	10 %
Điện áp đầu vào giá trị định mức bên ngoài	0 V...10 V
Điều chỉnh điểm đặt điện áp cung cấp	10 V...10.6 V
Điều chỉnh giá trị mục tiêu dòng điện nguồn cấp	6 mA...6.36 mA
Biến trở đầu vào giá trị định mức ngoài	2.5 kOhm...10 kOhm
Giấy phép	C-Tick
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP20
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
trọng lượng sản phẩm	80 g
Tiết diện cổng nối	2.5 mm²
Cổng nối điện	Đầu kẹp vít
Kiểu gắn	với ray DIN