

Van cơ bản **LFMB-D-MAXI-A-U** Số bộ phận: 546450

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dòng	D
Kích thước	Maxi
Cấu trúc xây dựng	Bộ lọc sợi
Độ mịn bộ lọc	1 µm
Cổng xả nước ngưng tụ	hoàn toàn tự động
Áp suất vận hành	0.2 MPA...1.2 MPA 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:4:4] Khí trơ
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [5:4:3] Khí trơ
Hiệu quả lọc	99.99 %
Lượng nước ngưng tụ tối đa	2.7 fl oz (US)
Bảo vệ vỏ	Giỏ bảo vệ kim loại
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	33.8 °F...140 °F
Nhiệt độ môi trường xung quanh	14 °F...140 °F
Nhiệt độ bảo quản	14 °F...140 °F
Mức độ lọc, các hạt mịn	99 %
Hàm lượng dầu dư	1.35E-05 oz/yd³
Mức độ lọc sol khí hơi dầu	90 %
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây với phụ kiện tùy ý:
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Vật liệu vỏ	Kém đúc áp lực PC
Vật liệu bộ lọc	Sợi borosilicat
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
trọng lượng sản phẩm	42 oz