


Khớp nối
SG-UNF10-32-B
Số bộ phận: 546552

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	UNF10-32
Dựa trên tiêu chuẩn	DIN 71752 ISO 8140
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	0.352 oz
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bu-lông	Thép mạ kẽm
Vật liệu chạc	Thép mạ kẽm
Vật liệu đai ốc	Thép mạ kẽm