

Clip an toàn
NEAU-M12-GD
Số bộ phận: 548068

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	M12
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Vật liệu kẹp an toàn	PA