

# Giắc cắm đa điểm NECA-S1G9-P9-MP1

Số bộ phận: 548719

FESTO



## Bảng dữ liệu

| Đặc tính                        | Giá trị                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Kiểu gắn                        | với lỗ xuyên                             |
| trọng lượng sản phẩm            | 60 g                                     |
| Cổng nối điện 1                 | Ổ cắm, Sub-D, 9 cực                      |
| Cổng nối điện 2                 | Đầu kẹp vít, 9 cực                       |
| Dải điện áp hoạt động DC        | 21.6 V...26.4 V                          |
| Điện áp hoạt động danh định DC  | 24 V                                     |
| Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C | 1 A                                      |
| Đường kính cáp cho phép         | 5 mm...10 mm                             |
| Tiết diện cổng nối              | 0.34 mm²...1 mm²                         |
| Lưu ý về tiết diện cổng nối     | 0,34-0,5 mm² khi sử dụng ống bọc đầu dây |
| Mức độ bảo vệ                   | IP65<br>theo IEC 60529                   |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh  | 0 °C...50 °C                             |
| Nhiệt độ bảo quản               | -20 °C...70 °C                           |
| Độ ẩm tương đối                 | 95 %<br>không cô đặc                     |
| Tuân thủ LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| Lớp chống ăn mòn KBK            | 2 - bị ăn mòn vừa phải                   |
| Vật liệu vỏ                     | PA gia cố                                |
| Vật liệu đai ốc ren             | Đồng thau                                |
| Vật liệu vít                    | Thép                                     |
| Vật liệu của phốt               | NBR                                      |