

Bộ điều khiển
CPX-CMPX-C-1-H1
Số bộ phận: 548931

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Chẩn đoán	Chẩn đoán theo hướng kênh qua hiển thị 7 đoạn cục bộ
Số lượng mô đun tối đa	10
Hiển thị	Hiển thị bảy phân đoạn
Các yếu tố vận hành	3 nút
Dải điện áp hoạt động DC	18 V...30 V
Dải điện áp tải DC	20 V...30 V
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Điện áp tải định mức DC	24 V
Mức tiêu thụ dòng điện tại điện áp vận hành định mức	80 mA
Dòng điện tải cho phép	2.5 A
Độ chịu sốc liên tục theo DIN/IEC 68 bộ phận 2-29	được kiểm tra theo mức độ nghiêm trọng 2
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Độ ẩm tương đối	5 - 95 % không cô đặc
Mức độ bảo vệ	IP65 theo IEC 60529
Khả năng chống rung theo DIN/IEC 68 phần 2-6	được kiểm tra theo mức độ nghiêm trọng 2
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	140 g
Trục mỗi sợi	1
Số lượng dây trục	1
Cổng nối điện giao diện điều khiển	Ổ cắm M9 5 chân
Chiều dài cáp	30 m
Giao diện điều khiển	kỹ thuật số Bus CAN với giao thức Festo Điện trở đầu cuối tích hợp
Vật liệu vỏ	PA gia cố