

Đầu cắm đa vị trí
VABE-S6-LT-C-S10-R5
Số bộ phận: 549047

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Số lượng tối đa vị trí van	10 cho van ổn định kép 20 cho van đơn ổn định
Dòng điện tổng tối đa	10 A
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Dao động điện áp cho phép	+/- 10 %
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP65 NEMA 4
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	790 g
Số cổng nối điện	10
Bộ điều khiển điện	Đa cực
Cổng nối điện	5 chân M12 Phích cắm
Vật liệu phủ	PA
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực