

Phủ
VAEM-S6-C-S6-R5
Số bộ phận: 549048

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Số lượng tối đa vị trí van	12 cho van đơn ổn định 6 cho van lưỡng ổn định
Dòng điện tổng tối đa	10 A
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Dao động điện áp cho phép	+/- 10 %
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP65 NEMA 4
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	200 g
Số cổng nối điện	6
Cổng nối điện	5 chân M12 Phích cắm
Vật liệu vỏ	PA