

Đế van
CPE18-3/2-PRS-3/8-4
Số bộ phận: 550570

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưới	26 mm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Số lượng tối đa vị trí van	4
Số vùng áp suất tối đa	2
Áp suất nổ	5 MPA 50 bar 725 psi
Áp suất vận hành	-0.09 MPA...1 MPA -0.9 bar...10 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-5 °C...50 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van	2 N m
trọng lượng sản phẩm	426 g
Khối kết nối kiểu lắp	với lỗ xuyên
Kiểu gắn van	với ren trong
Cổng nối khí nén 1	G3/8
Cổng nối khí nén 3	G3/8
Cổng nối khí nén 5	G3/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn