


Ống nhựa PEN-6X1-SI-500

Số bộ phận: 551451

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	6 mm
bán kính uốn liên quan đến dòng chảy	26 mm
Ø trong	4 mm
Bán kính uốn tối thiểu	13.5 mm
Đặc tính ống	thích hợp cho máng xích
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.095 MPA...1 MPA -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Lưu ý về áp suất vận hành	Nước: tối đa 0,6 MPa ở tối đa 0 - 50 °C
Giấy phép	TÜV
Cơ quan cấp chứng chỉ	B 013277 0506 00
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Nước (chất lỏng, không có đá)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Loại phòng sạch	Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-30 °C...60 °C
Trọng lượng sản phẩm theo chiều dài	0.01477 kg/m
Cổng nối khí nén	cho cổng nối cắm bên ngoài Ø 6 mm đối với núm cắm bên trong Ø 4 mm với đai ốc ren cho núm cắm bên trong Ø 4 mm
Màu sắc	màu bạc
Độ cứng Shore	D 52 +/-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	PE