


Hộp số
EMGA-60-P-G3-SAS-70
Số bộ phận: 552190

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước mặt bích hộp số	60 mm
Động cơ kích thước mặt bích	70 mm
Khe hở	0.17 °
Loại bánh răng	Bánh răng hành tinh
Tỉ số truyền	3:1
Tốc độ bộ truyền động tối đa	13000 1/phút
nhiệt độ hoạt động của hộp số	-25 °C...90 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP54
Mô-men xoắn truyền động liên tục	22 N m
Mô men quán tính khối lượng hộp số	0.135 kgcm ²
Mô men xoắn truyền động tối đa	35.2 N m
Độ hiệu quả tối đa	98 %
Độ chống xoắn	2.3 Nm/phút góc
trọng lượng sản phẩm	900 g
Giao diện bánh răng bộ truyền động	60G
Giao diện bộ truyền động/hộp số	70A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS