


**Hộp số**  
**EMGA-80-P-G3-SAS-100**  
Số bộ phận: 552194

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                           | Giá trị                |
|------------------------------------|------------------------|
| Kích thước mặt bích hộp số         | 80 mm                  |
| Động cơ kích thước mặt bích        | 100 mm                 |
| Khe hở                             | 0.12 °                 |
| Loại bánh răng                     | Bánh răng hành tinh    |
| Tỉ số truyền                       | 3:1                    |
| Tốc độ bộ truyền động tối đa       | 7000 1/phút            |
| nhiệt độ hoạt động của hộp số      | -25 °C...90 °C         |
| Tuân thủ LABS                      | VDMA24364-B2-L         |
| Mức độ bảo vệ                      | IP54                   |
| Mô-men xoắn truyền động liên tục   | 85 N m                 |
| Mô men quán tính khối lượng hộp số | 0.77 kgcm <sup>2</sup> |
| Mô men xoắn truyền động tối đa     | 136 N m                |
| Độ hiệu quả tối đa                 | 98 %                   |
| Độ chống xoắn                      | 6 Nm/phút gốc          |
| trọng lượng sản phẩm               | 2100 g                 |
| Giao diện bánh răng bộ truyền động | 80G                    |
| Giao diện bộ truyền động/hộp số    | 100A                   |
| Ghi chú vật liệu                   | Tuân thủ RoHS          |