


Hộp số
EMGA-120-P-G5-SAS-100
Số bộ phận: 552197

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước mặt bích hộp số	120 mm
Động cơ kích thước mặt bích	100 mm
Khe hở	0.12 °
Loại bánh răng	Bánh răng hành tinh
Tỉ số truyền	5:1
Tốc độ bộ truyền động tối đa	6500 1/phút
hiệt độ hoạt động của hộp số	-25 °C...90 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP54
Mô-men xoắn truyền động liên tục	195 N m
Mô men quán tính khối lượng hộp số	1.53 kgcm ²
Mô men xoắn truyền động tối đa	312 N m
Độ hiệu quả tối đa	98 %
Độ chống xoắn	12 Nm/phút góc
trọng lượng sản phẩm	6000 g
Giao diện bánh răng bộ truyền động	120G
Giao diện bộ truyền động/hộp số	100A
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS