


**Hộp số**  
**EMGA-160-P-G3-SAS-140**  
Số bộ phận: 552200

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                           | Giá trị                 |
|------------------------------------|-------------------------|
| Kích thước mặt bích hộp số         | 160 mm                  |
| Động cơ kích thước mặt bích        | 140 mm                  |
| Khe hở                             | 0.1 °                   |
| Loại bánh răng                     | Bánh răng hành tinh     |
| Tỉ số truyền                       | 3:1                     |
| Tốc độ bộ truyền động tối đa       | 6500 1/phút             |
| nhiệt độ hoạt động của hộp số      | -25 °C...90 °C          |
| Tuân thủ LABS                      | VDMA24364-B2-L          |
| Mức độ bảo vệ                      | IP54                    |
| Mô-men xoắn truyền động liên tục   | 400 N m                 |
| Mô men quán tính khối lượng hộp số | 12.14 kgcm <sup>2</sup> |
| Mô men xoắn truyền động tối đa     | 640 N m                 |
| Độ hiệu quả tối đa                 | 98 %                    |
| Độ chống xoắn                      | 38 Nm/phút góc          |
| trọng lượng sản phẩm               | 18000 g                 |
| Giao diện bánh răng bộ truyền động | 160G                    |
| Giao diện bộ truyền động/hộp số    | 140A                    |
| Ghi chú vật liệu                   | Tuân thủ RoHS           |