

Giảm âm
U-1/8-BR
Số bộ phận: 552423

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Áp suất vận hành	0 MPA...1 MPA 0 bar...10 bar
Lưu lượng ngược với không khí	2050 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức áp suất âm thanh	77 dB(A)
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...70 °C
trọng lượng sản phẩm	8 g
Cổng nối khí nén	G1/8
Vật liệu bộ giảm chấn	PE
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực