


**Sợi quang**  
**S00C-DS-P-M4-1-R15**  
Số bộ phận: 552807

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị                   |
|--------------------------------|---------------------------|
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS             |
| Phương pháp đo lường           | Cảm biến quang khuếch tán |
| Đường kính vật thể tối thiểu   | 0.1 mm                    |
| Sợi quang - tính năng đặc biệt | Độ chính xác              |
| Phạm vi                        | 65 mm                     |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -55 °C...70 °C            |
| Kích thước đầu                 | M4                        |
| Chiều dài sợi quang            | 1 m                       |
| Bán kính uốn tối thiểu         | 15 mm                     |
| Mô-men xoắn siết tối đa        | 2 N m                     |
| Ø ngoài                        | 1 mm                      |
| Vật liệu vỏ                    | thép hợp kim cao không gỉ |
| Vật liệu sợi quang             | PE                        |
| Mức độ bảo vệ                  | IP66                      |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 1 - ứng suất ăn mòn thấp  |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364 Vùng III        |