

Ống kính tiếp hợp
SASF-L1-LS2-M4
Số bộ phận: 552831

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP66
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-30 °C...150 °C
Mô men xoắn siết	-0.2 N m...0.6 N m
trọng lượng sản phẩm	0.7 g
Chức năng ống kính	Tiêu điểm Đường kính điểm sáng 0,7mm ở khoảng cách 10 mm phụ thuộc cấp quang
Vật liệu vỏ	Nhôm anốt hóa