

Bộ chuyển đổi
SASA-L1-10
Số bộ phận: 552834

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Phù hợp với đường kính sợi quang	1 mm
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Mức độ bảo vệ	IP64
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
Vật liệu vỏ	ABS