

Sợi quang
S00C-DS-F-M4-2-R2
Số bộ phận: 552843

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Phương pháp đo lường	Cảm biến quang khuếch tán
Đường kính vật thể tối thiểu	0.1 mm
Sợi quang - tính năng đặc biệt	Linh hoạt
Phạm vi	130 mm
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...70 °C
Kích thước đầu	M4
Chiều dài sợi quang	2 m
Bán kính uốn tối thiểu	2 mm
Mô-men xoắn siết tối đa	2 N m
Ø ngoài	1.3 mm
Vật liệu vỏ	thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu sợi quang	PE
Mức độ bảo vệ	IP66
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III