

Mô-đun kết nối
MS9-RMV
Số bộ phận: 552952

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	9
Dòng	MS
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	920 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm kết nối	Nhôm đúc áp lực
Vật liệu cửa phốt	NBR
Đầu nối mô-đun vật liệu	Nhôm đúc áp lực
Vật liệu vít	Thép