

Đế van
MHJ9-PN16
Số bộ phận: 553123

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưới	10 mm
Số lượng tối đa vị trí van	16 Các phiên bản theo yêu cầu của khách hàng
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
trọng lượng sản phẩm	390 g
Kiểu gắn	với góc giữ
Cổng nối khí nén 1	G3/8
Cổng nối khí nén 2	không được gom
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dải đầu nối	Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa