

Bát gá
SAMH-G3-Q
Số bộ phận: 553569

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Thiết kế	cho khe cắm đuôi én
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Mô-men xoắn siết tối đa	3 N m
trọng lượng sản phẩm	10 g
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L