

Ống nhựa PAN

Số bộ phận: 553610

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Ø ngoài	4 mm...16 mm
Ø trong	2.5 mm...12 mm
Tuân theo tiêu chuẩn	DIN 73378-PA12-PHL
Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ	-0.95 bar...35 bar
Giấy phép	TÜV
Cơ quan cấp chứng chỉ	B 013277 0506 00
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Dầu khoáng
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Loại phòng sạch	Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-60 °C...100 °C
Màu sắc	màu xanh dương màu nâu vàng màu xanh lá tự nhiên màu đỏ màu đen màu bạc trắng
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu ống	PA12-P TPE-A