



Tấm điều chỉnh VABF-S2-2-R1C2-C-6

Số bộ phận: 555771

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng lắp đặt	54 mm
Dựa trên tiêu chuẩn	ISO 5599-2
Vị trí lắp đặt	bất kì
Chuỗi thẳng đứng khí nén	Bộ điều chỉnh áp suất cho 1
chức năng điều khiển	Áp suất đầu ra không đổi với hệ thống xả thứ cấp
Áp kế tùy chọn	có thể được
Phạm vi điều chỉnh áp suất	0.05 MPA...6 MPA 0.5 bar...60 bar 7.25 psi...870 psi
Áp suất đầu vào 1	0.5 bar...10 bar 0.05 MPA...1 MPA 7.25 psi...145 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP65 NEMA 4
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	1190 g
Kiểu gắn chuỗi dọc	trên tấm đế trên tấm kết nối đơn
Đồng hồ đo áp suất kết nối	với kẹp giữ lại
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bảng điều khiển	PA
Vật liệu vỏ của bộ điều khiển	Nhôm đúc áp lực