


Gá chữ U
LSN-32
Số bộ phận: 5561

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	32
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...120 °C
Khả năng tải tối đa	0.9 kN
trọng lượng sản phẩm	162 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gắn	thép hợp kim cao
Vật liệu ống lót	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu ổ trục khớp nối	Thép PTFE