

## Gá chữ U LSN-63

Số bộ phận: 5564

FESTO



### Bảng dữ liệu

| Đặc tính                       | Giá trị                  |
|--------------------------------|--------------------------|
| Kích thước                     | 63                       |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 1 - ứng suất ăn mòn thấp |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L           |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 °C...120 °C          |
| Khả năng tải tối đa            | 4 kN                     |
| trọng lượng sản phẩm           | 471 g                    |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS            |
| Vật liệu đồ gắn                | Gang dẻo                 |
| Vật liệu ống lót               | Hợp kim nhôm rèn         |
| Vật liệu ổ trục khớp nối       | Thép<br>PTFE             |