


Gá chữ U LSN-80

Số bộ phận: 5565

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	80
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...120 °C
Khả năng tải tối đa	6 kN
trọng lượng sản phẩm	753 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đồ gắn	Gang dẻo
Vật liệu ống lót	Hợp kim nhôm rèn
Vật liệu ổ trục khớp nối	Thép PTFE