


Tấm đế
VABV-S6-1Q-N12
Số bộ phận: 556988

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng lắp đặt	43 mm
Khả năng chống rung	Kiểm tra bộ gá vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-4 và EN 60068-2-6
chống sốc	Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-5 và EN 60068-2-27
Lưu ý về lấy mẫu động bất buộc	Tần suất chuyển mạch ít nhất 1/tháng
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị điện áp thấp của EU
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	570 g
Cổng nối khí nén 1	1/2 NPT
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm	Nhôm đúc áp lực