


**Đế van**  
**MHJ10-P16**  
Số bộ phận: 557608

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                   | Giá trị                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Kích thước lưới            | 11 mm                                           |
| Chống phân cực             | cho điện áp hoạt động                           |
| Số lượng tối đa vị trí van | 16<br>Các phiên bản theo yêu cầu của khách hàng |
| Giấy phép                  | Dấu RCM                                         |
| Lớp chống ăn mòn KBK       | 2 - bị ăn mòn vừa phải                          |
| Tuân thủ LABS              | VDMA24364-B2-L                                  |
| trọng lượng sản phẩm       | 635 g                                           |
| Kiểu gắn                   | với góc giữ                                     |
| Cổng nối khí nén 1         | G1/2                                            |
| Cổng nối khí nén 2         | M7                                              |
| Ghi chú vật liệu           | Tuân thủ RoHS                                   |
| Vật liệu dải đầu nối       | Hợp kim nhôm rèn, anốt hóa                      |