

Khớp nối
EAMD-19-15-10-8X10
Số bộ phận: 557998

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	10 mm
Đường kính giá lắp 2	8 mm
Kích thước	19
Chiều dài danh nghĩa	15 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Số vòng quay tối đa	10000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	0.445 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	2 N m
trọng lượng sản phẩm	13 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS