

Vòng tâm
EAML-38-4-38
Số bộ phận: 558030

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	38 mm
Đường kính giá lắp 2	38 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	4 g
Bộ truyền động mã giao diện	K38
Mã giao diện khớp nối	38A 38D
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS