

**Cáp kết nối**  
**VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-5**  
Số bộ phận: 560411

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                                    | Giá trị                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| trọng lượng sản phẩm                                        | 1120 g                    |
| Cổng nối điện                                               | Cáp có phích cắm          |
| Chiều dài cáp                                               | 5 m                       |
| Đặc điểm dây dẫn                                            | thích hợp cho máng xích   |
| Bán kính uốn cong cáp tối thiểu                             | 63 mm                     |
| Đường kính cáp                                              | 12.5 mm                   |
| Cấu tạo cáp                                                 | 25 x 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Mức độ bảo vệ                                               | IP67<br>theo IEC 60529    |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt | -5 °C...80 °C             |
| Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)                         | theo chỉ thị RoHS của EU  |
| Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)                       | theo các quy định UK RoHS |
| Tuân thủ LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L         |
| Ghi chú vật liệu                                            | Tuân thủ RoHS             |
| Lớp chống ăn mòn KBK                                        | 2 - bị ăn mòn vừa phải    |
| Vật liệu vỏ bọc cáp                                         | TPE-U (PU)                |