


Cáp kết nối
VMPAL-KM-S-SD25-IP67-5
Số bộ phận: 560420

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
trọng lượng sản phẩm	1195 g
Cổng nối điện	Cáp có phích cắm
Chiều dài cáp	5 m
Đặc điểm dây dẫn	Tiêu chuẩn
Bán kính uốn cong cáp tối thiểu	122 mm
Đường kính cáp	10.2 mm
Cấu tạo cáp	25 x 0,34 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP67 theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt	-5 °C...80 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Vật liệu vỏ bọc cáp	PVC