

Nắp đậy
VMPAL-KM-SD44-IP67-0
Số bộ phận: 560429

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
trọng lượng sản phẩm	102 g
Cổng nối điện	có thể được lắp ráp
Đường kính cấp cho phép	5 mm...13 mm
Tiết diện cổng nối	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP67 theo IEC 60529
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...80 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải