

Tấm đế
VABV-S2-2S-G12-T2
Số bộ phận: 560841

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước lưới	59 mm
Van cụm	44
Áp suất vận hành	-0.09 MPA...1 MPA -0.9 bar...10 bar
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị điện áp thấp của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
trọng lượng sản phẩm	610 g
Cổng nối khí nén 2	G1/2
Cổng nối khí nén 4	G1/2
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm	Nhôm đúc áp lực