


Đế cuối van VMPAL-EPR

Số bộ phận: 560945

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	24.8 mm
Chiều dài	107.3 mm
Chức năng tích hợp	Nắp mã hóa để chỉ định nguồn cung cấp không khí điều khiển (bên trong hoặc bên ngoài)
Lắp cụm van	Kích thước van có thể trộn lẫn
Áp suất vận hành	-0.09 MPA...1 MPA -0.9 bar...10 bar
Áp suất điều khiển	0.3 MPA...0.8 MPA 3 bar...8 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67
Lưu ý về mức độ bảo vệ	ở trạng thái lắp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	180 g
Cổng nối khí điều khiển 12/14	M7
Cổng nối kiểm soát khí thải 82/84	M7
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đế cuối van	Nhôm đúc áp lực PA gia cố