


**Mô-đun nguồn**  
**VMPAL-SP-0**  
Số bộ phận: 560950

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị                                |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Rộng                           | 23.2 mm                                |
| Chiều dài                      | 107.3 mm                               |
| Chức năng tích hợp             | với mô-đun liên kết điện               |
| Lắp cụm van                    | Kích thước van có thể trộn lẫn         |
| Áp suất vận hành               | -0.09 MPA...1 MPA<br>-0.9 bar...10 bar |
| Áp suất điều khiển             | 0.3 MPA...0.8 MPA<br>3 bar...8 bar     |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 3 - ứng suất ăn mòn mạnh               |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 °C...50 °C                          |
| trọng lượng sản phẩm           | 50 g                                   |
| Cổng nối khí nén 1             | cho hộp 20 mm                          |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                          |
| Vật liệu mô-đun nạp            | Hợp kim nhôm rèn<br>PA gia cố          |