

**Tấm**  
**VMPAL-EU**  
Số bộ phận: 560955

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị                                |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Rộng                           | 18.7 mm                                |
| Chiều dài                      | 107.3 mm                               |
| Chức năng tích hợp             | Bộ giảm thanh bề mặt                   |
| Lắp cụm van                    | Kích thước van có thể trộn lẫn         |
| Áp suất vận hành               | -0.09 MPA...1 MPA<br>-0.9 bar...10 bar |
| Lớp chống ăn mòn KBK           | 3 - ứng suất ăn mòn mạnh               |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5 °C...50 °C                          |
| trọng lượng sản phẩm           | 60 g                                   |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS                          |
| Vật liệu tấm                   | PA                                     |