

Tấm
VMPAL-EG-QS3/8"
Số bộ phận: 560959

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	20.5 mm
Chiều dài	107.3 mm
Chức năng tích hợp	khí thải được gom
Lắp cụm van	Kích thước van có thể trộn lẫn
Áp suất vận hành	-0.09 MPA...1 MPA -0.9 bar...10 bar
Phạm vi điều chỉnh áp suất	0.5 bar...5 bar
Áp suất đầu vào 1	0.5 bar...10 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	60 g
Cổng nối khí nén 3/5 kết hợp	đối với ống mềm Ø ngoài 3/8"
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu tấm	PA