


Mô đun liên kết điện VMPAL-EVAP-20-2

Số bộ phận: 560966

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước van	20 mm
Số lượng tối đa vị trí van	1
Số lượng cuộn van tối đa	2
Chức năng tích hợp	Phân bố chức năng van được mã hóa bằng màu sắc
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	14 g
nhà màu	màu đen
Vật liệu vỏ	PA
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS