

Cáp kết nối MHJ9-KMH-0,5-HF

Số bộ phận: 562170

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Giấy phép	Dấu RCM
Chức năng bổ sung	Dập tắt tia lửa Mức giảm dòng điện hãm với phục hồi năng lượng Ngắt bảo vệ
Kiểu gắn	với lỗ xuyên với ray DIN tùy ý:
Vị trí lắp đặt	bất kì
trọng lượng sản phẩm	40 g
Cổng nối điện	2-cực / 2-cực / 4-lõi Ổ cắm thẳng / ổ cắm thẳng / cáp
Dải điện áp hoạt động DC	12 V...53 V
Chống phân cực	cho điện áp hoạt động
Lưu ý về hoạt động	Bộ nguồn phải có khả năng cung cấp ít nhất 1,85 A mà không bị giảm điện áp.
Lưu ý về mức tiêu thụ năng lượng	Pha dòng điện thấp 2,8 W, pha dòng điện cao 17,1 W, mỗi kênh
Thời gian bật	100% Tuân thủ các lưu ý về hoạt động của van điện từ.
Dải tín hiệu kích hoạt DC	3 V...30 V
Lưu ý về dòng điện đầu vào	Tăng tuyến tính 0,09 - 0,44 mA với tín hiệu kích hoạt 3 - 15 V 0,44 - 15,44 mA với tín hiệu kích hoạt 15 - 30 V
Điện trở đầu vào	34 kOhm
Chiều dài cáp	0.5 m
Đặc điểm dây dẫn	Đối với các ứng dụng tĩnh
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu vỏ bọc cáp	PUR PVC
Vật liệu vỏ	POM