

Khối điều khiển
CPX-CM-HPP
Số bộ phận: 562214

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	140 g
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị điện áp thấp của EU
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...70 °C
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Bắc cầu sự cố điện	10 ms
Tổng số trục	4
Kích thước B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Giao diện điều khiển	CAN-Bus
Giao diện fieldbus	1x ổ cắm M9, 5 chân
Chẩn đoán thiết bị cụ thể	Chẩn đoán theo hướng kênh và mô-đun Điện áp thấp/ngắn mạch mô-đun Bộ nhớ chẩn đoán
Hỗ trợ cấu hình	Thiết bị điều khiển cầm tay MMI
Tham số hóa	Ép kênh tham số hệ thống
tốc độ truyền	1 Mbit/s
Dải điện áp hoạt động DC	18 V...30 V
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Giao thức	FHPP
Mức tiêu thụ dòng điện nội tại ở điện áp vận hành định mức	Loại 80 mA
Khối lượng địa chỉ tối đa Đầu ra	32 byte
Đầu vào khối lượng địa chỉ tối đa	32 byte
Màn hình LED cụ thể theo sản phẩm	Lỗi PL: Nguồn cấp tải
Vật liệu vỏ	PA gia cố PC