

**Cáp kết nối**  
**VMPAL-KM-V-SD25-IP67-**  
Số bộ phận: 562389

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                                    | Giá trị                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Cổng nối điện                                               | Cáp cố phích cắm          |
| Đặc điểm dây dẫn                                            | Tiêu chuẩn                |
| Bán kính uốn cong cáp tối thiểu                             | 84 mm                     |
| Đường kính cáp                                              | 11.2 mm                   |
| Cấu tạo cáp                                                 | 25 x 0,34 mm <sup>2</sup> |
| Mức độ bảo vệ                                               | IP67<br>theo IEC 60529    |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh với định tuyến cáp linh hoạt | -5 °C...80 °C             |
| Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)                         | theo chỉ thị RoHS của EU  |
| Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)                       | theo các quy định UK RoHS |
| Tuân thủ LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L         |
| Ghi chú vật liệu                                            | Tuân thủ RoHS             |
| Lớp chống ăn mòn KBK                                        | 2 - bị ăn mòn vừa phải    |
| Vật liệu vỏ bọc cáp                                         | PVC                       |