

Cuộn điện từ
VACC-S18-35-A1-1
Số bộ phận: 562906

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu vận hành	điện
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hiển thị vị trí chuyển mạch	không
Thời gian bật	100%
Lớp cách nhiệt	H
Giá trị đặc trưng cuộn dây	24 V DC: 3,5 W
Dao động điện áp cho phép	-15 % / +10 %
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	530 g
Cổng nối điện	Dạng A Phích cắm theo EN 175301-803
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu cuộn dây điện từ	PA Thép