

Cuộn điện từ
VACC-S18-35-A1-3A
Số bộ phận: 562909

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu vận hành	điện
Vị trí lắp đặt	bất kì
Hiển thị vị trí chuyển mạch	không
Thời gian bật	100%
Lớp cách nhiệt	H
Giá trị đặc trưng cuộn dây	230 V AC: 50/60 Hz, công suất 3,5 VA
Dao động điện áp cho phép	-15 % / +10 %
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị điện áp thấp của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định của Vương quốc Anh đối với thiết bị điện
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	580 g
Cổng nối điện	Dạng A Phích cắm theo EN 175301-803
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu cuộn dây điện từ	PA Thép