


Cáp kết nối
NEBV-S1G44-K-5-N-LE39
Số bộ phận: 565290

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kiểu gắn	4-40UNC
Vị trí lắp đặt	bất kì
trọng lượng sản phẩm	737 g
Cổng nối điện	44 chân Ổ cắm Sub-D
Dải điện áp hoạt động DC	30 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C	0.86 A
Chiều dài cáp	5 m
Đặc điểm dây dẫn	Đối với các ứng dụng tĩnh
Bán kính uốn cong cáp tối thiểu	95 mm
Đường kính cáp	9.6 mm
Dung sai đường kính cáp	± 0,5 mm
Cấu tạo cáp	40 x 0,14 mm ²
Mức độ bảo vệ	IP65 IP67 ở trạng thái lắp
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...60 °C
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo các quy định UK RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Vật liệu vỏ bọc cáp	PVC
Vật liệu vỏ	PBT
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Đồng đỏ mạ vàng