

Cáp kết nối  
**NEBV-S1G44-K-10-N-LE39**  
Số bộ phận: 565291

FESTO



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                              | Giá trị                          |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Kiểu gắn                              | 4-40UNC                          |
| Vị trí lắp đặt                        | bất kì                           |
| trọng lượng sản phẩm                  | 1432 g                           |
| Cổng nối điện                         | 44 chân<br>Ổ cắm<br>Sub-D        |
| Dải điện áp hoạt động DC              | 30 V                             |
| Khả năng tải dòng điện ở 40 ° C       | 0.86 A                           |
| Chiều dài cáp                         | 10 m                             |
| Đặc điểm dây dẫn                      | Đối với các ứng dụng tĩnh        |
| Bán kính uốn cong cáp tối thiểu       | 95 mm                            |
| Đường kính cáp                        | 9.6 mm                           |
| Dung sai đường kính cáp               | ± 0,5 mm                         |
| Cấu tạo cáp                           | 40 x 0,14 mm <sup>2</sup>        |
| Mức độ bảo vệ                         | IP65<br>IP67<br>ở trạng thái lắp |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh        | -5 °C...60 °C                    |
| Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)   | theo chỉ thị RoHS của EU         |
| Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp) | theo các quy định UK RoHS        |
| Tuân thủ LABS                         | VDMA24364-B2-L                   |
| Ghi chú vật liệu                      | Tuân thủ RoHS                    |
| Lớp chống ăn mòn KBK                  | 2 - bị ăn mòn vừa phải           |
| Vật liệu vỏ bọc cáp                   | PVC                              |
| Vật liệu vỏ                           | PBT                              |
| Vật liệu các tiếp điểm phích cắm      | Đồng đỏ mạ vàng                  |