

Đầu súng hơi LPZ-RG-150-B

Số bộ phận: 565317

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức áp suất âm thanh	90 dB(A)
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...50 °C
Cổng nối khí nén	Ren ngoài M12x1,25
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Đồng thau mạ niken