

Giắc cắm
NECU-L3G8-C2-IS
Số bộ phận: 565709

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
tần số kết nối	100
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
trọng lượng sản phẩm	55.5 g
Cổng nối điện	8 chân Đầu kẹp vít Phích cắm thẳng
Dải điện áp hoạt động DC	0 V...30 V
Khả năng tải dòng điện ở 40 °C	12 A
Độ chịu điện áp xung	4 KV
Tiết diện cổng nối	0.2 mm²...2.5 mm²
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...85 °C
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
mức độ ô nhiễm	3
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Vật liệu vỏ	PA
nhà màu	màu xanh dương
Vật liệu các tiếp điểm phích cắm	Hợp kim đồng trắng thiếc